

Cuglacrete® Hoogoven A Middel R3

Structurele reparatiemortel met polyacrylonitrilvezels

demula[®]

HULPSTOFFEN VOOR BETON EN MORTELS
ADJUVANTS POUR BETON ET MORTIERS



TOEPASSINGSGBIEDEN

Cuglacrete® Hoogoven A Middel R3 is een cementgebonden mortel voor constructieve betonreparaties conform NBN EN 1504-3.

Cuglacrete® Hoogoven A Middel R3 is een fabrieksmatig vervaardigde polymeergemodificeerde mortel op basis van hoogovencement.

Cuglacrete® Hoogoven A Middel R3 mortel is geschikt voor binnen en buiten toepassing.

Cuglacrete® Hoogoven A Middel R3 mortel is voorzien van hoogwaardige polyacrylonitril vezels.

Cuglacrete® Hoogoven A Middel R3 mortel is ontwikkeld op basis van de nieuwste nanotechnologie.

Cuglacrete® Hoogoven A Middel R3 is geschikt voor reparatiemethoden conform NBN EN 1504-3 (tabel 1),

3.1 Betonreparatie door handmatig aanbrengen van de mortel.

3.3 Betonreparatie door spuiten van mortel of beton

4.4 Structurele versterking door aanbrengen mortel

7.1 Verdikken 'beschermingslaag' van wapening door aanbrengen cementgebonden mortel of beton

7.2 Vervangen van gecontamineerde of gecarbonateerde beton

TOEPASSINGSWIJZE

Demula adviseert om elke herstelling met **Cuglacrete®** uit te voeren zoals is beschreven in de geldende norm NBN EN 1504-10 'Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van betonconstructies – Definitie – Eisen – Kwaliteitsbeheersing en Conformiteitsbeoordeling' - deel 10: 'Gebruik van producten en systemen op de bouwplaats en kwaliteitsbeheersing van het werk.'

GEBRUIKSAANWIJZING

Voorbehandeling

Het oppervlak waarop **Cuglacrete® Hoogoven A Middel R3** wordt aangebracht dient zuiver te zijn, cementschilfers verwijderen en er mag geen vrij water aanwezig zijn.

Het oppervlak kan voorbevochtigd worden met water (Let op: geen vrij water!) en kan voorbehandeld worden met **Cuglacrete® Hechtprimer Cementgebonden** (aan te raden voor optimale hechting). **Cuglacrete® Hoogoven A Middel R3** dient nat in nat te worden aangebracht.

Mengen

Cuglacrete® Hoogoven A Middel R3 machinaal mengen tot een homogeen mengsel (mengtijd afhankelijk van het type menger, ca. 3 minuten)

Waterdosering

Respecteer de aangegeven waterbandbreedte die vermeld staat op de verpakking. Doseer - binnen de aangegeven water-bandbreedte - zodanig veel water dat een gewenste consistentie wordt bereikt.

Aanbrengen

De mortel handmatig in lagen aanbrengen en goed verdichten. Na aanbrengen kan het oppervlak worden afgewerkt met een spaan.

Nabehandeling

Het afgewerkte vlak moet zorgvuldig tegen uitdrogen worden beschermd met **Demula® Curing Compound**, of voldoende afdekken met plastic folie of isolatiemateriaal, dit als bescherming tegen externe omgevingsfactoren en om scheurvorming te voorkomen.

Cuglacrete® Hoogoven A Middel R3



HULPSTOFFEN VOOR BETON EN MORTELS
ADJUVANTS POUR BETON ET MORTIERS

Structurele reparatiemortel met polyacrylonitrilvezels

TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 20°C / 65% R.V.

Maximale korrel	1,0 mm	
Cementsoort	Hoogovencement	
Waterbandbreedte	3,2 – 3,6 liter / 20 kg mortel	
Milieuklasse (NBN EN 206)	X0 t/m XA3	
Laagdikte maximaal	20 mm	
Volumieke Massa (NBN EN 12190)	1900 kg/m ³	
Spreidmaat (NBN EN 13395-1)	130 – 150 mm	
Verwerkingstijd	30 minuten	
Luchtgehalte (NBN EN 12350-7)	11,0 %	
Uitdrogingskrimp NEN 3534	7 dagen 28 dagen	0,90 mm/m 1,29 mm/m
Hechtsterkte	28 dagen	2,4 N/mm ²
Hechtsterkte na vries en dooi		2,3 N/mm ² (na 50 cycli met zout) volgens NBN EN 13687-1
Weerstand tegen carbonatatie (NBN EN 13295)		1,0 mm
Elasticiteitsmodulus (NBN EN 13412)		20000 N/mm ²
Capillaire absorptie (NBN EN 13057)		0,20 kg/(m ² *h ^{0,5})

Sterkteontwikkeling (NBN EN 12190)	24 uur	7 dagen	28 dagen	
Druksterkte	5	30	55	[N/mm ²]



0956

UGLA BV
Rudonk 6a
4824 AJ Breda
10
0956-CPR-0707

NEN EN 1504-3

DoP: EM0401-01-09-2018

Betonreparatiemortel voor constructieve toepassing gebaseerd op cement

Druksterkte	Klasse R3
Chloridegehalte	≤ 0,05 %
Hechtsterkte	≥ 1,5 MPa
Carbonatatie weerstand	Voldoet
Elasticiteitsmodulus	≥ 15 GPa
Thermische compatibiliteit (vries en dooi, 50 cycli met zout)	≥ 1,5 MPa
Capillaire absorptie	≤ 0,5 kg/(m ² .h ^{0,5})
Gevaarlijke bestanddelen	Overeenkomstig 5.4
Weerstand tegen brand	Klasse A1

MILIEU- EN GEZONDHEIDSASPECTEN

Demula adviseert alvorens over te gaan tot het gebruik van **Cuglacrete® Hoogoven A Middel R3** het veiligheidsinformatieblad grondig te raadplegen, omwille van een correct gebruik met betrekking tot veiligheid, toxicologische effecten, alsmede voor informatie over de juiste transportmodaliteiten, opslag en gebruik.

BOUWPRODUCTENVERORDERING

Cuglacrete® Hoogoven A Middel R3 is conform de bouwproducten-verordening 305/2011. De verplichte prestatieverklaring (Declaration of Performance – DoP) van deze hulpstof kan u raadplegen en downloaden via de website: www.demula.be.

VERPAKKING EN OPSLAG

Indien droog opgeslagen in gesloten originele verpakking tot 12 maanden houdbaar na productiedatum (vermeld op verpakking). **Cuglacrete® Hoogoven A Middel R3** is leverbaar in PE-zakken van 20 kg.

November 2020. Alle voorafgaande informatie betreffende dit product vervalt hierbij.

De informatie en adviezen op deze fiche vermeld worden verstrekt op basis van onze huidige kennis en ervaring met het product. In geen enkel geval aanvaarden wij enige aansprakelijkheid of bieden wij garantie in verband met de verwerking ervan. Proeven door uzelf uit te voeren geven uitsluitend omtrent de juiste omstandigheden onder dewelke het product moet gebruikt en verwerkt worden. Bij twijfel kan u ons steeds contacteren voor eventueel bijkomend advies.